



BRNO

**PRŮVODNÍ LIST RENTGENOVÉHO ZAŘÍZENÍ**

Výrobce: ZZT, odštěpný závod Chirana Brno

Druh rentgenového zařízení: Pojízdné snímkové rtg zařízení

Rok výroby a výrobní číslo: ZAR 29/II

Zařízení sestává: Celková hmota 200 kg

1. Zdroj v. n. 1 pulsový typ KOM 9/III č. v. 75 001  
 druh usměrnění - typ usměrňovače - celk. hmota 28 kg

Příkon 550 VA 400W

výkon při prosvěcování - mA max. - kVv max. - sec

výkon při snímku 35 mA max. 55 kVv max. 6 sec

20 mA max. 85 kVv max. 6 sec

Typ rentgenky DOS 3 kW 74 504

počet ohnisek, jejich velikost a výkon 1 2,4mm x 2,4mm 3 kW

vlastní filtrace zářiče cca 1,5 mmAl mm Al

přídavný filtr 1-2 mmAl mm Al

Ve vzdálenosti 100 cm od povrchu zářiče je max. intenzita rozptýleného

záření max. 0,9 mr/hod při uzavřeném okénku vrstvou Pb min.

5 mm a při 20 mA 85 kVv, což odpovídá třídě krytí II

Při prosvěcování je nejvyšší anod. proud s ohledem na krajně přípustnou

ionizační intenzitu - s celk. filtrací - mm Al

- kVv po dobu - sec s přestávkami - sec

Při snímkování je nutno zachovávat minimální interval klidu

mezi snímky: 20ti násobek poslední expoziční doby

Pozn.: Tepelné a zatěžovací křivky jsou uvedeny v dokumentaci, dodávané s rentgenkami.

**2. Ovladač**

druh -

typ OVL 24

č. v. 75 007

hmota 40 kg

**3. Vyšetřovací nářadí**

druh -

typ -

č. v. -

hmota -

4. Se zařízením bylo dodáno toto příslušenství:

a) Tubusy typ TUB 24/1 č. v.

clony typ CLO 17/11 č. v.

b) Spínače typ SPI 15/1 č. v.

c) Relé čas. typ č. v.

d) Radiolog.  
ochrany typ č. v.

e) jiné Zásobní díly: Žárovka do clony

Barva na opravy

5. Číslo a datum osvědčení EZÚ udělující značku 1-2015-0821/69 5.12.1969

6. Potvrzení o technické zkoušce je na zvláštním listě: v PTD

7. Záruční podmínky jsou uvedeny na zvláštním záručním listě

8. Datum dodání

9. Datum uvedení do chodu

podpis a razítko

Vyplnil dne

(jméno, podpis, datum a razítko)

Pozn. článek 9 a záruční list vyplní a potvrdí podpisem  
montážní instituce dodatečně.